

TECHSPEC®

15,0 mm Durchm. x 50,0 mm Brennweite, plankonvexe Linse (PCX) mit geschwärztem Rand und VIS-EXT-Beschichtung



Produkt #38-467-INK 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

- 1 +

€54,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€54,00

Stk. 10+

€48,50

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Durchmesser (mm):</b><br>15.00 ±0.025                                                           |
| <b>Effektive Brennweite EFL (mm):</b><br>50.00 @ 587.6nm                                           |
| <b>Hintere Brennweite BFL (mm):</b><br>48.35                                                       |
| <b>Beschichtung:</b><br>VIS-EXT (350-700nm)                                                        |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> <0.5% @ 350 - 700nm                         |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br><a href="#">N-BK7</a>                                 |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>40-20                                                               |
| <b>Power (P-V) @ 632,8 nm:</b><br>1.5λ                                                             |
| <b>Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:</b><br>λ/4                                                   |
| <b>Toleranz Brennweite (%):</b><br>±1                                                              |
| <b>Zentrierung (Bogenminuten):</b><br><1                                                           |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>2.50 ±0.10                                                          |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>1.39                                                                  |
| <b>Radius R<sub>1</sub> (mm):</b><br>25.84                                                         |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>14                                                                |
| <b>Blende:</b><br>3.33                                                                             |
| <b>Numerische Apertur NA:</b><br>0.15                                                              |
| <b>Typ:</b><br>Plano-Convex Lens                                                                   |
| <b>Fase:</b><br>Protective bevel as needed                                                         |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>350 - 700                                                      |
| <b>Zerstörschwelle, laut Design:</b> <input type="checkbox"/><br>5 J/cm <sup>2</sup> @ 532nm, 10ns |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |