


TECHSPEC®

10,0 mm Dia, x 12,5 mm Brennweite, plankonvexe Linse (PCX) mit geschwärzten Rand und YAG-BBAR Beschichtung



YAG-BBAR Coated Plano-Convex (PCX) Lenses



Produkt #38-574-INK [KONTAKT](#)

Andere Beschichtungen

1 €51,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€51,50

Stk. 10+

€46,25

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm): 10.00 ±0.025
Effektive Brennweite EFL (mm): 12.50 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 10.99
Beschichtung: YAG-BBAR (500-1100nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 532nm R _{abs} <0.25% @ 1064nm R _{avg} <1.0% @ 500 - 1100nm
Substrat: ☐ N-SF11
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 2.70 ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.33
Radius R₁ (mm): 9.81
Freie Apertur CA (mm): 9
Blende: 1.25
Numerische Apertur NA: 0.40
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 500 - 1100
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen