


TECHSPEC® Canopus® reflektierender Strahlaufweiter, Enhanced Silber für Ultrakurzpuls, 3X



TECHSPEC® Canopus™ Reflective Beam Expanders



Produkt #13-074 [KONTAKT](#)



1



€619,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€619,00

Stk. 6+

€545,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0

Beschichtung:

Ultrafast-Enhanced Silver
Designwellenlänge DWL (nm): Broadband
Eingangsapertur (mm): 4
Ausgangsapertur (mm): 12
Aufweitung: 3X
Substrat: ☐ Aluminum 6061-T6
Höhe (mm): 25.4
Länge (mm): 72.68
Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Beam Expander
Gewicht (g): 117
Breite (mm): 38.10
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >99% @ 600 - 1000nm, 0° R _s >99% @ 540 - 1000nm, 45° R _p >98.5% @ 730 - 870nm, 45°
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Art: Fixed Magnification
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.3 J/cm ² @ 800nm, 48fs, 100Hz, 1 pulse (typical) 0.16 J/cm ² @ 800nm, 48fs, 100Hz, 1000 pulses (typical)
Oberflächenrauheit (Angström): <50 RMS
Wavefront Error, P-V: ≤λ/10 on-axis for a 1mm Dia. Input Beam
GDD-Spezifikation: 0 ±20fs ² @ 600 - 1050nm

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen