

[Alle 31 Produkte der Produktfamilie](#)

12 Pin Hirose I/O-Kabel, 3 m (für Manta, Prosilica GT/GC, Guppy Pro und Stingray)

Mehr Produkte von [Allied Vision](#)



#63-757



Produkt **#63-757** 15 In Stock

-

1

+

€55⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€55,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Camera Accessory

Typ:

Konformität mit Standards

Konform

RoHS 2015:

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 240:

Produktdetails

- Robuste PoE-Kameras (Power over Ethernet) für extreme Umgebungen
- Präzise P-Iris oder automatische DC-Blendensteuerung
- Bis zu 31,4 Megapixel Auflösung
- Versionen mit C-Mount, F-Mount und TFL-Mount


Die GigE-Kameras der Serie Allied Vision Prosilica GT wurden für extreme Umgebungsbedingungen und wechselhafte Lichtverhältnisse entwickelt. Die GigE-Kameras der Serie Allied VSION Prosilica GT arbeiten selbst bei Temperaturen zwischen –20°C und +60°C und eignen sich ideal für ITS und Verkehrserfassung, industrielle Bildverarbeitung sowie für Prüf- und Überwachungsaufgaben. Die GigE-Kameras der Serie Allied VSION Prosilica GT unterstützen sowohl P-Iris als auch DC-Blendensteuerung, zur Gewährleistung der Bildqualität, und können zur einfacheren Integration über Ethernet mit Strom versorgt werden.

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb werden ein PoE-Injektor ([#68-469](#)) und ein GigE-Kabel, beispielsweise [#63-431](#) benötigt.

Technische Informationen

12-pin I/O connector

Bonito PRO, Goldeye and Goldeye Pro, Manta, and Prosilica GT

Type	HR10A-10P-12S	Pin	Color	Pin	Color
	1	Blue	7	Brown	
	2	Red	8	White	
	3	Violet	9	Black	
	4	Gray	10	Orange	
	5	Yellow	11	White/Black	
	6	Green	12	White/Brown	