

# IR-korrigiertes Objektiv, DC-Auto-Iris, CS-Mount, 4-10 mm BW



Image represents #22-799: Design will vary by stock number.

Produkt **#22-799** **1 In Stock**

-

1

+

€423<sup>00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1+       | €423,00 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

**Bitte beachten Sie:** Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

## Produktdetails

Varifocal Lens

Typ:

## Physikalische und mechanische Eigenschaften

DC Auto Iris

Blende:

51.50

Länge (mm):

|      |                        |
|------|------------------------|
| 59.0 | Max. Durchmesser (mm): |
| 78   | Gewicht (g):           |

Optische Eigenschaften

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| 112° - 44°     | Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: |
| 4-10           | Brennweitenbereich:                        |
| 500 - ∞        | Arbeitsabstand (mm):                       |
| f/1.4 - Closed | Blende (f/#):                              |
| VIS            | Wellenlängenbereich:                       |

Sensor

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 1/1.7" | Max. Sensorgröße: |
|--------|-------------------|

Gewinde & Montage

|          |        |
|----------|--------|
| CS-Mount | Mount: |
|----------|--------|

Konformität mit Standards

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <a href="#">Anzeigen</a> | Konformitätszertifikat: |
|--------------------------|-------------------------|

## Produktdetails

- Brennweitenbereich 4-10 mm, horizontales Bildfeld bis 135°
  - Echte 4k Auflösung, 12 Megapixel
  - IR-Korrektur für Tag und Nacht
- Die 4k-Weitwinkelobjektive bieten einen großen Bildfeldbereich für Anwendungen mit langen Arbeitsabständen und ermöglichen eine hervorragende Auflösung bis zu 12 Megapixeln. Sie sind mit DC-Auto-Iris, P-Iris und manueller Blende verfügbar und ideal für Anwendungen wie intelligente Verkehrsüberwachung (ITS), Fernerkundung, Sicherheit und Robotik geeignet. Die Objektive sind für IR korrigiert und können mit Tag/Nacht-Kameras eingesetzt werden. Sie ermöglichen ein helles Bild sowohl für VIS- als auch für IR-Beleuchtung ohne manuelle Einstellungen. Es sind verschiedene Objektivgewinde (S-Mount (M12), CS-Mount und C-Mount) sowie motorisierte und nicht motorisierte Versionen verfügbar.