

TECHSPEC[®] Plankonvexe Linse aus UV-Quarzglas, 3 mm Durchm. x 9 mm BW, unbeschichtet



UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses



Produkt #70-885 **20+ In Stock**

-

1

+

€84^{.46}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€84,46 stückpreis
Stk. 6-25	€67,98 stückpreis
Stk. 26-49	€63,86 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Plano-Convex Lens	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
3.00 +0.00/-0.025	Durchmesser (mm):
<3	Zentrierung (Bogenminuten):
1.30 ±.05	Mittendicke CT (mm):
1.02	Randdicke ET (mm):
2.5	Freie Apertur CA (mm):
Protective as needed	Fase:

Optische Eigenschaften	
9.00	Effektive Brennweite EFL (mm):
8.11	Hintere Brennweite BFL (mm):
Uncoated	Beschichtung:
Fused Silica	Substrat:
20-10	Oberflächenqualität:
1.5λ	Power (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4	Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
±1	Toleranz Brennweite (%):
4.13	Radius R ₁ (mm):
3	Blende:
0.17	Numerische Apertur NA:
200 - 2200	Wellenlängenbereich (nm):


Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:


PRODUKTDDETAILS

- UV-Quarzglas
- Wellenlängenbereich von 200 nm bis 2,2 μm
- Verschiedene Beschichtungsoptionen verfügbar
- Mögliche Beschichtungen: [MgF₂](#), [UV-AR](#), [UV-VIS](#), [VIS-EXT](#), [VIS-NIR](#), [VIS 0°](#), [YAG-BBAR](#), [NIR I](#) und [NIR II](#)

TECHSPEC® Plankonvexe Linsen (PCX) aus UV-Quarzglas zeichnen sich durch Präzisionsspezifikationen und eine Vielzahl von Beschichtungsmöglichkeiten auf einem breitbandigen Substrat aus. Quarzglas wird üblicherweise für Anwendungen vom Ultraviolett (UV) bis zum Nahinfrarot (NIR) verwendet. Aufgrund seines niedrigen Brechungsindex, seines niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten und seiner geringen Einschlüsse ist es ideal für Laseranwendungen und raue Umgebungsbedingungen. TECHSPEC Plankonvexe Linsen (PCX) aus UV-Quarzglas mit branchenweit führenden Spezifikationen für Durchmesser und Zentrierung eignen sich ideal für die Integration in anspruchsvolle Bildgebungs- und Messanwendungen.


TECHNISCHE INFORMATIONEN





FUSED SILICA


Uncoated Fused Silica Typical Transmission



Typical transmission of a 3mm thick, uncoated fused silica window across the UV - NIR spectra.

[Click Here to Download Data](#)

Fused Silica with MgF_2 Coating Typical Transmission



Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with MgF_2 (400-700nm) coating at 0° AOI.


The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification:

$$R_{\text{avg}} \leq 1.75\% \text{ @ } 400 - 700\text{nm (N-BK7)}$$

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

[Click Here to Download Data](#)

Fused Silica with UV-AR Coating Typical Transmission



Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with UV-AR (250-425nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification:

$$R_{\text{abs}} \leq 1.0\% \text{ @ } 250 - 425\text{nm}$$

$$R_{\text{avg}} \leq 0.75\% \text{ @ } 250 - 425\text{nm}$$

$$R_{\text{avg}} \leq 0.5\% \text{ @ } 370 - 420\text{nm}$$

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

[Click Here to Download Data](#)

Wavelength (nm)	Transmittance T (%)
200	~0
250	~97
300	~98
400	~99
500	~98
600	~100
700	~95
800	~88
900	~82
1000	~79
1100	~77
1200	~77

[Click Here to Download Data](#)




Wavelength (nm)	Transmission T (%)
300	70
350	95
400	99
450	98
500	99
600	100
700	100
800	95
900	88
1000	82
1100	78
1200	75

[Click Here to Download Data](#)

[Click Here to Download Data](#)

[Click Here to Download Data](#)

Fused Silica with YAG-BBAR Coating

Typical Transmission 	Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with YAG-BBAR (500-1100nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification: $R_{abs} \leq 0.25\% \text{ @ } 532\text{nm}$$R_{abs} \leq 0.25\% \text{ @ } 1064\text{nm}$$R_{avg} \leq 1.0\% \text{ @ } 500 - 1100\text{nm}$ Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. Click Here to Download Data
Fused Silica with NIR I Coating Typical Transmission 	Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with NIR I (600 - 1050nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification: $R_{avg} \leq 0.5\% \text{ @ } 600 - 1050\text{nm}$ Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. Click Here to Download Data
Fused Silica with NIR II Coating Typical Transmission 	Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with NIR II (750 - 1550nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification: $R_{abs} \leq 1.5\% \text{ @ } 750 - 800\text{nm}$$R_{abs} \leq 1.0\% \text{ @ } 800 - 1550\text{nm}$$R_{avg} \leq 0.7\% \text{ @ } 750 - 1550\text{nm}$ Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. Click Here to Download Data

KUNDENSPEZIFISCHE PRODUKTE

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.