

TECHSPEC® Robustes M12-Objektiv der blauen Serie, 3 mm BW, f/2,5, IR-Cut



3mm FL Rugged Blue Series M12 Lens



Produkt #20-059 3-4TAGE

- 1 +

€100,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€100,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm):
16.10

Max. Durchmesser (mm):
14

Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
91.2°

Max. Bildkreis (mm):

6.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.006
Anzahl Elemente (Gruppen): 6(5)
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Typ: M12 Imaging Lens
Brennweite BW (mm): 3.00
Vergrößerung PMAG: 0.029X
Max. Sensorgröße: 1/3"
Arbeitsabstand (mm): 100 - ∞
Mount: M12 x0.5 (S-Mount)
Blende (f/#): f/2.5
Verzeichnung (%): 34.91 @ Full Field
Hintere Brennweite BFL (mm): 4.8 - 4.7
Beschichtungsspezifikation: λ/4 MgF ₂ @ 550nm
Position Eintrittspupille (mm): 4.90
Hauptebene Objektseite (mm): -6.55
Hauptebene Bildseite (mm): 2.46
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 91.2° Vertical: 68.5° Diagonal: 113°
IR-Sperrfilter: Yes
Position Austrittspupille (mm): -3.23
Wellenlängenbereich: VS (IR-Cut Filter)
Objektivtyp: High Performance Lens, Ruggedized to Withstand 50g of Shock

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen