


TECHSPEC[®]Rechtwinkliger Spiegel aus N-BK7, 3 mm, UV-Enhanced-Aluminium-Beschichtung



Produkt **#24-175** KONTAKT

-

1

+

€89^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€89,00 stückpreis
Stk. 6-25	€72,00 stückpreis
Stk. 26-49	€66,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Right Angle Mirror

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

3.00

Länge Katheten (mm):

±0.1

Toleranz Größe (mm):

Protective as needed	Fase:
3.82 x 2.70	Freie Apertur CA (mm):
4.20	Länge Hypotenuse (mm):

Optische Eigenschaften

N-BK7	Substrat: ☐
20-10	Oberflächenqualität:
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >85% @ 250 - 700nm R _{avg} >89% @ 250 - 450nm	
Enhanced Aluminum (250-700nm)	Beschichtung:
Metal	Art der Beschichtung:
±2	Winkeltoleranz (Bogenminuten):
0.25 - 0.7	Wellenlängenbereich (µm):
250 - 700	Wellenlängenbereich (nm):
0.5 J/cm² @ 355nm, 10ns	Zerstörschwelle, Referenz: ☐
1.25	Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm:
0.50	Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm:

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Produktdetails

- Reflektiert Licht im Winkel von 90°
 - Ideal zur Systemausrichtung
 - Enhanced Aluminium, Protected Gold und Protected Silber Beschichtungen verfügbar
- TECHSPEC® rechtwinklige Spiegel mit beschichteter Hypotenuse sind mit Enhanced Aluminium, Protected Gold und Protected Silber Beschichtungen lieferbar. Rechtwinklige Spiegel reflektieren das einfallende Licht im Winkel von 90°, lassen sich einfach montieren und sind eine wichtige Komponente in vielen optischen Systemen. Diese Spiegel eignen sich ideal für Anwendungen bei denen eine präzise Ausrichtung und hohe Qualität erforderlich sind.

Technische Informationen





Image above shows light reflecting off the coated hypotenuse.



Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.
