

40 x 40 mm Kalibrierplatte mit Schachbrettmuster, Glas



Glass Checkerboard Calibration Target

Produkt **#15-976** **1 In Stock**

-

1

+

€735⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€735,00 stückpreis
Stk. 5+	€699,40 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
No	NIST-Zertifikat:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
0.6 x 0.6 ± 0.002	Mustergroße (mm):
40 x 40 ± 0.10	Größe (mm):

1.52 ±0.10	Dicke (mm):
Optische Eigenschaften	
Beschichtung: Low Reflective Chrome (reflectivity <25% at 550nm)	
Substrat: Float Glass	
Konformität mit Standards	
RoHS 2015: Konform	
Konformitätszertifikat: Anzeigen	
Reach 235: Konform	

Produktdetails

- Chrommuster auf formstabilen Substraten (Opal und Glas)
- Optimiert für die Kalibrierung reflektierender Beleuchtungen von Bildverarbeitungssystemen
- Verschiedene Größen für kleine oder große Bildfelder

Kalibrierplatten mit Schachbrettmuster werden bei der Kalibrierung von 2D-Kameras für die industrielle Bildverarbeitung zur Erkennung von Bildverzerrungen oder Sensorproblemen verwendet, um die Messgenauigkeit sicherzustellen. Die Kalibrierplatten bestehen aus Glas- und Opalglassubstraten, die sehr formstabil sind, sodass das Muster nicht durch Substratverbiegung beeinflusst wird. Sie minimieren Schattenbildungen durch Rückreflexion und sind daher ideal für die Kalibrierung reflektierender Beleuchtungen von Bildverarbeitungssystemen mit großen Bildfeldern geeignet. Die Kalibrierplatten sind in verschiedenen Größen als Zubehör für Kameras mit kleinen oder großen Bildfeldern verfügbar. **Bitte beachten Sie:** Platten mit der Angabe "NIST-Zertifikat: Yes" beinhalten ein Kalibrationszertifikat.

Technische Informationen

