

Diffuses Verzeichnungstestbild, 3" x 3", 0,25 mm Punktdurchmesser



Produkt **#62-953** **8 In Stock**

-

1

+

€905^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€905,00 stückpreis
Stk. 5+	€860,40 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

	NIST-Zertifikat:
No	

Physikalische und mechanische Eigenschaften

	Punktdurchmesser (mm):
0.25	
	Punktabstand (mm):
0.5	

50 x50	Mustergroße (mm):
3 x3 ±0.04	Größe (Zoll):
2.00 ±0.2	Dicke (mm):
± 1	Toleranz Abstand Mitte-Mitte (µm):
±3	Toleranz Punktdurchmesser (µm):

Optische Eigenschaften

Low Reflective Chrome	Beschichtung:
Float Glass	Substrat:

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 223:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Diffuse Reflexion ähnlich wie bei Keramik
- Chrommuster auf Substrat
- Keine Spiegelungen bei axialer oder außeraxialer Beleuchtung
- Perfekt für Messungen mit Auflichtbeleuchtung

Die diffusen Verzeichnungstestbilder mit Punktgitter ähneln Keramiktestbildern und wurden so behandelt, dass ihre Oberfläche Licht diffus reflektiert und Spiegelungen vermieden werden. Mit diesen Testbildern lässt sich Verzeichnung einfach bestimmen. Die Punkte können von Bildverarbeitungsprogrammen über Punktanalyse erkannt werden, es kann der Abstand zur eigentlichen Position berechnet werden und so die Verzeichnung herausgerechnet werden. Es sind 2 Größen und 3 Punktfrequenzen verfügbar. Die Testbilder können für eine große Auswahl an Objektiven von Weitwinkel- bis Teleobjektiven verwendet werden.