

TECHSPEC[®] Draconis[®] breitbandiger Strahlaufweiter, VIS, 3X



3X Beam Expander VIS Broadband, #59-131

Produkt **#59-131** **2 In Stock**

-

1

+

€975⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€975,00 stückpreis
Stk. 5-24	€855,00 stückpreis
Stk. 25-99	€760,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Beam Expander

Typ:

Fixed Magnification

Art:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):

88.00	
133	Gewicht (g):
46	Gehäusedurchmesser (mm):
Optische Eigenschaften	
11	Eingangsapertur (mm):
10.00	Eingangstrahldurchmesser, 1/e ² (mm):
33	Ausgangsapertur (mm):
3X	Aufweitung:
1.5m - ∞	Fokusbereich:
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: ☐
0	Einfallswinkel (°):
BBAR (425-700nm)	Beschichtung:
Broadband	Designwellenlänge DWL (nm):
M10 @ 1mm Input Beam, M4 @ 4mm Input Beam	Transmittierte Wellenfront, P-V:
Absolute <0.5	Reflexion bei Zentralwellenlänge ZWL (%):
425 - 700	Wellenlängenbereich (nm):
R _{avg} <1.0% @ 425 - 700nm	Beschichtungsspezifikation:
Non-Rotating Optics	Einstellbare Strahldivergenz:
Gewinde & Montage	
Input: Male C-Thread (1" x 32 TPI) Output: Male T2-Thread (M42 x 0.75)	Gewinde:
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails


- AR-beschichtet für breitbandige durchstimbare Laser
- Feste Vergrößerungen von 3X - 10X erhältlich
- Einstellbare Divergenz mittels nicht-rotierender Optik, um die Strahlwanderung zu minimieren

Die TECHSPEC® Draconis® Breitband-Strahlaufweiter bieten hochwertige Designs, welche für Breitbandanwendungen getestet und optimiert sind. Die Strahlaufweiter machen eine aufwändige Justage überflüssig, da sie für Eingangstrahldurchmesser in einem weiten Bereich beugungsbegrenzt arbeiten und große Akzeptanzwinkel aufweisen. Das breitbandige Design ermöglicht die Nutzung mit verschiedenen Laserlinien oder durchstimbaren Lasern und reduziert somit die Anzahl an Strahlaufweitern, die für ihr optisches System benötigt werden. Darüber hinaus stellt das Optikdesign sicher, dass keine sogenannten Geisterbilder im Inneren der Optik abgebildet werden, was die Kompatibilität mit Hochleistungslasern gewährleistet. Die mechanische Anpassung durch eine verschiebbare Optik korrigiert Fehler in der Divergenz oder Kollimation. Die C- und T-Munt-Gewinde an der Ein- bzw. Ausgangsseite der TECHSPEC® Draconis® Strahlaufweiter sind mit den üblichen modularen Optikhalterungen von Edmund Optics® kompatibel. Alternativ kann die Montage mit einer optionalen Montageklemme erfolgen.

TECHSPEC® Draconis® Nd:YAG-Strahlaufweiter sind ebenfalls verfügbar. Für kostenbewusstere Anwendungen bietet Edmund Optics® die TECHSPEC® Scorpii® Nd:YAG-Strahlaufweiter an. Für HeNe-Laseranwendungen stehen TECHSPEC® Arcturus® HeNe-Strahlaufweiter zur Verfügung. Für Anwendungen, bei denen rotierende Optiken benötigt werden, sind die TECHSPEC® Vega® Strahlaufweiter und die TECHSPEC® Vega® Breitband-Strahlaufweiter verfügbar. Für Breitband- oder Ultrakurzpuls laseranwendungen stehen die TECHSPEC® Canopus® reflektierenden Strahlaufweiter zur Verfügung.



Technische Informationen



Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.