

[Alle 21 Produkte der Produktfamilie](#)

Standardobjektiv mit IR-Cut, P-Iris, C-Mount, 4-10 mm BW



Image represents #22-825: Design will vary by stock number.



Produkt **#22-818** **1 In Stock**

-

1

+

€684^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€684,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Produktdetails

Varifocal Lens

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:

P-iris	
51.50	Länge (mm):
Not Specified	Max. Durchmesser (mm):
78	Gewicht (g):

Optische Eigenschaften

112 - 44	Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
4-10	Brennweitenbereich:
Not Specified	Arbeitsabstand (mm):
F/1.4 to closed	Blende (f/#):
VS	Wellenlängenbereich:

Sensor

1/1.7"	Max. Sensorgröße:
--------	-------------------

Gewinde & Montage

C-Mount	Mount:
---------	--------

Konformität mit Standards

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
--------------------------	-------------------------

Produktdetails

- Brennweitenbereich 4-10 mm, horizontales Bildfeld bis 135°
 - Echte 4k Auflösung, 12 Megapixel
 - IR-Korrektur für Tag und Nacht
- Die 4k-Weitwinkelobjektive bieten einen großen Bildfeldbereich für Anwendungen mit langen Arbeitsabständen und ermöglichen eine hervorragende Auflösung bis zu 12 Megapixeln. Sie sind mit DC-Auto-Iris, P-Iris und manueller Blende verfügbar und ideal für Anwendungen wie intelligente Verkehrsüberwachung (ITS), Fernerkundung, Sicherheit und Robotik geeignet. Die Objektive sind für IR korrigiert und können mit Tag/Nacht-Kameras eingesetzt werden. Sie ermöglichen ein helles Bild sowohl für VS- als auch für IR-Beleuchtung ohne manuelle Einstellungen. Es sind verschiedene Objektivgewinde (S-Mount (M12), CS-Mount und C-Mount) sowie motorisierte und nicht motorisierte Versionen verfügbar.