

TECHSPEC®

40 mm D. x 200 mm Brennweite, plankonvexe Linse (PCX) mit NIR-I Beschichtung, geschwärzt



Produkt #33-380-INK KONTAKT

Andere Beschichtungen

1 **€69,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€69,00

Stk. 10+
€62,00

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben



Durchmesser (mm): 40.00 ±0.025
Effektive Brennweite EFL (mm): 200.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 196.7
Beschichtung: NIR I (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 5.00 ±0.10
Randdicke ET (mm): 3.05
Radius R₁ (mm): 103.36
Freie Apertur CA (mm): 39
Blende: 5
Numerische Apertur NA: 0.10
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 7 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen