

Motorisiertes 4k-Ultra-Zoomobjektiv mit Fokussierung, Blende & IRC, P-Iris, CS-Mount, 4-10 mm BW



Image represents #22-806: Design will vary by stock number.

Produkt **#22-807** 1 In Stock

-

1

+

€459⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€459,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Produktdetails

Hinweis:

User with Motorized Lens Control Board (#22-830)

Typ:

Varifocal Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

	Blende:
P-iris	
	Länge (mm):
51.50	
	Max. Durchmesser (mm):
59.0	
	Gewicht (g):
74	

Optische Eigenschaften

	Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
112° - 44°	
	Brennweitenbereich:
4-10	
	Arbeitsabstand (mm):
500 - ∞	
	Blende (f/#):
f/1.4 - Closed	
	Wellenlängenbereich:
VIS	

Sensor

	Max. Sensorgröße:
1/1.7"	

Gewinde & Montage

	Mount:
CS-Mount	

Konformität mit Standards

	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	

Produktdetails

- Brennweitenbereich 4-10 mm, horizontales Bildfeld bis 135°
- Echte 4k Auflösung, 12 Megapixel
- IR-Korrektur für Tag und Nacht

Die 4k-Weitwinkelobjektive bieten einen großen Bildfeldbereich für Anwendungen mit langen Arbeitsabständen und ermöglichen eine hervorragende Auflösung bis zu 12 Megapixeln. Sie sind mit DC-Auto-Iris, P-Iris und manueller Blende verfügbar und ideal für Anwendungen wie intelligente Verkehrsüberwachung (ITS), Fernerkundung, Sicherheit und Robotik geeignet. Die Objektive sind für IR korrigiert und können mit Tag/Nacht-Kameras eingesetzt werden. Sie ermöglichen ein helles Bild sowohl für VIS- als auch für IR-Beleuchtung ohne manuelle Einstellungen. Es sind verschiedene Objektivgewinde (S-Mount (M12), CS-Mount und C-Mount) sowie motorisierte und nicht motorisierte Versionen verfügbar.