

TECHSPEC® Plankonvexe Linse, 40 mm D. x 300 mm BW, NIR-I-beschichtet



Produkt #48-793 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €59,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€59,00
Stk. 10+
€53,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
40.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

300.00 @587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 296.70
Beschichtung: NIR I (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 5.00 ±0.10
Randdicke ET (mm): 3.70
Radius R₁ (mm): 155.04
Freie Apertur CA (mm): 39
Blende: 7.5
Numerische Apertur NA: 0.07
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 7 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform