

TECHSPEC[®] PCX-Linse, 40,0 mm Durchmesser x 40,0 mm BW, AR-Beschichtung 1550 nm



633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses



Produkt **#26-174** 13 In Stock

[Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€75^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€75,00 stückpreis
Stk. 10-25	€67,50 stückpreis
Stk. 26-49	€60,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Plano-Convex Lens

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

40.00 +0.0/-0.025	Durchmesser (mm):
<1	Zentrierung (Bogenminuten):
8.70 ±0.10	Mittendicke CT (mm):
1.50	Randdicke ET (mm):
39	Freie Apertur CA (mm):
Protective as needed	Fase:

Optische Eigenschaften	
40.00 @ 587.6nm	Effektive Brennweite EFL (mm):
35.13	Hintere Brennweite BFL (mm):
Laser V-Coat (1550nm)	Beschichtung:
R _{abs} <0.25% @ 1550nm	Beschichtungsspezifikation:
N-SF11	Substrat: □
40-20	Oberflächenqualität:
1.5λ	Power (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4	Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
±1	Toleranz Brennweite (%)
31.39	Radius R ₁ (mm):
1	Blende:
0.50	Numerische Apertur NA:
1550	Designwellenlänge DWL (nm):
5 J/cm² @ 1550nm, 10ns	Zerstörschwelle, laut Design: □

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 235:

Produktdetails

- <0,25% Reflexion bei Designwellenlänge
 - Beschichtungen erhältlich für Dioden-, HeNe- und Nd:YAG-Laser
 - Weitere erhältliche BBAR-Beschichtungen: [MgF₂](#), [VIS 0°](#), [VIS-NIR](#), [NIR-I](#), [NIR II](#)
 - V-Beschichtungen für [405 nm](#), [532 nm](#), [633 nm](#), [785 nm](#), [980 nm](#), [1064 nm](#) und 1550 nm erhältlich
- Unsere standardmäßigen TECHSPEC® plankonvexen Linsen sind auch mit einer Vielzahl von V-AR-Beschichtungen erhältlich. Diese Linsen sind ideal für Anwendungen bei denen HeNe-, Dioden- oder Nd:YAG-Laser mit geringer Leistung eingesetzt werden und wurde entwickelt, um eine maximale Transmission zu gewährleisten. Die Linsen sorgen vor allem in Anwendungen, bei denen mehrere optische Komponenten eingesetzt werden, für eine sehr gute Transmission, da pro Oberfläche max. 0,25% der Designwellenlänge reflektiert wird.

Technische Informationen



Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.