

TECHSPEC® 40 mm Goniometer, metrisch, 106 mm Radius



TECHSPEC® Goniometers



+1

Produkt #66-531 5 In Stock

-

1

+

€635^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-2	€635,00 stückpreis
Stk. 3+	€556,80 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Metric

Typ:

10

Auflösung (Bogenminuten):

Physikalische und mechanische Eigenschaften

	Art der Bewegung:
Goniometer	
	Bühnengröße (mm):
40 x40	
	Verstellweg (°):
±7.5	
	Aufbau:
Brass Stage	
	Steigung der Leitspindel (mm):
0.5	
	Belastbarkeit (kg):
3	
	Radius R (mm):
106	
	Bühnengröße (Zoll):
1.57 x 1.57	
	Gewicht (kg):
0.3	

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

	Verstellung:
Lead Screw	

Gewinde & Montage

	Gewinde:
(1) M6 x 1, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4	

Konformität mit Standards

	RoHS 2015:
Konform	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	
	REACH 241:
Konform	

Produktdetails


[Bottom adapter plates](#), sold separately, are required to mount 30mm and 40mm stages to standard breadboards.

- Metrische und englische Lochmuster erhältlich
- Vernier-Skala für präzise Winkelbestimmung
- Kombinierbar für Verkipfung in zwei Achsen
- Mechanisch kompatibel mit unseren [TECHSPEC® Bühnen](#)

Goniometer ermöglichen eine präzise Winkelausrichtung von Objekten zu einem festen Punkt oberhalb der Mitte der Aufbaufläche. Über die Goniometer können optische Komponenten verkippt und Laser oder Umlenkspiegel in Anwendungen mit Strahlumlenkung präzise ausgerichtet werden. Die neuen TECHSPEC® Goniometer sind quadratisch in drei verschiedenen Größen mit 30 mm bis 70 mm Seitenlänge erhältlich. Wir bieten jede Größe mit verschiedenen Radien an, damit die Bühnen einfach zu zweiachsigen Aufbauten kombiniert werden können. Wenn Sie bei Bühnen einer Größe die Bühne mit kleinerem Radius auf die Bühne mit größerem Radius montieren, erreichen Sie eine zweiachsige Bewegung um einen gemeinsamen Punkt.

Jede Goniometer-Bühne bietet eine präzise Bewegung entlang einer Schwalbenschwanzschiene und eine Feineinstellung für hochauflösende Messungen und Wiederholbarkeit der Einstellungen. Die Bühnen können über eine Feststellschraube fixiert werden. Die 30 mm und 40 mm Goniometer-Bühnen sind aus haltbarem, schwarz lackiertem Messing und die 70 mm Goniometer-Bühnen aus schwarz eloxiertem Aluminium hergestellt. Eine [untere Adapterplatte](#) wird separat verkauft und für die Befestigung der 30 mm und 40 mm Bühnen auf einer Montageplatte benötigt (70 mm Bühnen können direkt auf der Platte befestigt werden).

Technische Informationen



	Top Stage															
	30mm Linear Dovetail	30mm Linear	30mm Vertical	30mm Tip/Tilt	30mm Gonimeter	30mm Rotary	40mm Linear Dovetail	40mm Linear	40mm Vertical	40mm Tip/Tilt	40mm Gonimeter	40mm Rotary	65mm Linear Dovetail	65mm Linear	65mm Vertical	65mm Tip/Tilt
Bottom Stage	30mm Linear Dovetail															
	30mm Linear															
	30mm Vertical															
	30mm Tip/Tilt															
	30mm Gonimeter															
	30mm Rotary															
	40mm Linear Dovetail															
	40mm Linear															
	40mm Vertical															
	40mm Tip/Tilt															
	40mm Gonimeter															
	40mm Rotary															
	65mm Linear Dovetail															
	65mm Linear															
	65mm Vertical															
	65mm Tip/Tilt															
	65mm Gonimeter															
	65mm Rotary															
	125mm Linear															
	125mm Vertical															
	125mm Tip/Tilt															
	125mm Rotary															

