

TECHSPEC[®] 400-700nm OD 1,30, M30,5 x 0,5 Gewinde, absorbierender ND Filter



Produkt **#66-724**

KONTAKT

-

1

+

€89^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€89,00 stückpreis
Stk. 10-25	€80,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Typ:

Neutral Density Filter

Produktnr. unfasster Filter:

#63-463

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):

33.50

22.0	Freie Apertur CA (mm):
Optische Eigenschaften	
1.3	Optische Dichte OD:
ND Filter Glass	Substrat: □
Uncoated	Beschichtung:
5.00	Transmission (%):
400 - 700	Wellenlängenbereich (nm):
Gewinde & Montage	
M30.5 x 0.50	Filtergewinde:
9.2	Fassungsdicke (mm):
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- VIS und NIR ND-Filter, gefasst zur einfachen Befestigung an Objektive
- Eine Vielzahl von optischen Dichten erhältlich
- Durch Kombination können verschieden Dichten erreicht werden

Jetzt sind unsere [TECHSPEC® absorbierenden Neutraldichtefilter](#) und [TECHSPEC® NIR nicht reflektierenden Neutraldichtefilter](#) auch gefasst mit M25,5 und M30,5 Gewinde erhältlich. Neutraldichtefilter (ND) sind ideal zur Lichtkontrolle bei der Bildaufnahme. Werden ND-Filter eingesetzt, muss die Lichtmenge nicht über die Blende reguliert werden. So kann eine geringe Schärfentiefe beibehalten werden und der Parallaxenfehler und andere Bildfehler, die bei der Bildauswertung stören können, werden eliminiert.

Unsere Halterungen wurden speziell entwickelt, um Filter bis zu 6,5 mm Dicke zu halten. Dies ermöglicht auch eine Kombination von Filtern und die Erstellung von kundenspezifischen Filtern. Optische Dichten sind additiv, d.H. die Kombination von einem 0,4 OD Filter und einem 1,3 OD Filter gibt eine optisch Dichte von 1,7.