

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:


Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® X/10-Breitbandspiegel, 750-1100 nm, 40 mm Durchmesser



TECHSPEC Broadband Dielectric X/10 Mirrors



Produkt #87-384 3-4 Tage

- 1 +

€183,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€183,00

Stk. 6+

€146,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Dielectric Mirror (750-1100nm)

Beschichtungsspezifikation:

R_{avg} >98% @ 750 - 1100nm (0 - 45°) R_{avg} >99% @ 750 - 1100nm (0°)
Wellenlängenbereich (nm): 750 - 1100
Durchmesser (mm): 40.00 +0.00/-0.20
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Substrat: Fused Silica (Corning 7980)
Rückseite: Commercial Polish
Oberflächenqualität: 20-10
Art der Beschichtung: Dielectric
Einfallswinkel (°): 0-45
Freie Apertur (%): 90
Kanten: Ground, 0.5mm max bevel
Parallelität (Bogenminuten): <0.5
Dicke (mm): 5.00 ±0.20
Typ: Flat Mirror
Zerstörschwelle, Referenz: 1 J/cm² @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen