

TECHSPEC® $\lambda/4$ -Oberflächenspiegel, 40 mm Durchmesser, UV Enhanced Aluminum



Produkt #63-172 3-4TAGE

- 1 + **€92,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€92,50
Stk. 6+
€74,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
40.00

Oberflächenebenheit (P-V):
 $\lambda/4$

Substrat: ☐
BOROFLOAT®

Rückseite: Commercial Polish
Oberflächenqualität: 60-40
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.25
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm
Beschichtung: Enhanced Aluminum (250-700nm)
Art der Beschichtung: Metal
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur (%) : 85
Kanten: Fine Ground
Dicke (mm): 4.00 ±0.25
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (µm): 0.25 - 0.7
Wellenlängenbereich (nm): 250 - 700
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.5 J/cm² @ 355nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform