



40 mm D. x 100 mm Brennweite, DCX Linse mit NIR-I AR Beschichtung, geschwärzt



Produkt **#33-410-INK** [KONTAKT](#)

Andere Beschichtungen

- 1 +

€72,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€72,50
Stk. 10+
€65,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
40.00 ±0.025

Hintere Brennweite BFL (mm): 97.33
Effektive Brennweite EFL (mm): 100.00
Beschichtung: NIR I (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 8.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.10
Randdicke ET (mm): 4.04
Radius R₁=R₂ (mm): 101.98
Freie Apertur CA (mm): 39.00
Blende: 2.5
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Numerische Apertur NA: 0.20
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 7 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen