

TECHSPEC® 40 mm D. x 120 mm EFL, geschwärzt, DCX Linse mit VIS-EXT Beschichtung



Produkt #89-197-INK KONTAKT

Andere Beschichtungen

1 €80,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€80,00

Stk. 10+
€72,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
40.00 ±0.025

Hintere Brennweite BFL (mm):
117.67

Effektive Brennweite EFL (mm): 120.00
Beschichtung: VIS-EXT (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 350 - 700nm
Substrat:  N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 7.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.10
Randdicke ET (mm): 3.72
Radius R₁=R₂ (mm): 122.83
Freie Apertur CA (mm): 39.00
Blende: 3.00
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Numerische Apertur NA: 0.17
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 700

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen