

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

40mm D. X 200mm FL, NIR I Beschichtung, DCX N-K5 Linse



Produkt #49-506 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 +

€20,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€20,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
40.00 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):
200.00 @587.6nm

Hintere Brennweite BFL (mm):
197.36

Beschichtung:
NIR I (600-1050nm)

Beschichtungsspezifikation:

R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Substrat: ☐ N-K5
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 8.00 ±0.10
Randdicke ET (mm): 6.07
Freie Apertur CA (mm): 39
Blende: 5.00
Numerische Apertur NA: 0.10
Typ: Double-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 7 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen