

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

40mm D. X 200mm BW, VIS 0° beschichtet, DCX N-K5 Linse



Produkt #48-258 AUSVERKAUF ☐ Lagernd [Andere Beschichtungen](#)

- 1 + **€19,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€19,95

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
40.00 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):
200.00 @587.6nm

Hintere Brennweite BFL (mm):
197.36

Beschichtung:
VIS 0° (425-675nm)

Beschichtungsspezifikation:

R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Substrat: ☐ N-K5
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 8.00 ±0.10
Randdicke ET (mm): 6.07
Freie Apertur CA (mm): 39
Blende: 5.00
Numerische Apertur NA: 0.10
Typ: Double-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen