

40mm D. x 200mm BW, VIS 0° beschichtet, DCX N-K5 Linse



Produkt **#48-258** AUSVERKAUF **2 In Stock**

☐ [Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€22^{,75}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€22,75 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Double-Convex Lens

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

40.00 +0.00/-0.10

Durchmesser (mm):

<1

Zentrierung (Bogenminuten):

Mittendicke CT (mm):

8.00 ±0.10	
6.07	Randdicke ET (mm):
39	Freie Apertur CA (mm):
Protective as needed	Fase:

Optische Eigenschaften

200.00 @ 587.6nm	Effektive Brennweite EFL (mm):
197.36	Hintere Brennweite BFL (mm):
VS 0° (425-675nm)	Beschichtung:
R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm	Beschichtungsspezifikation:
N-K5	Substrat: ☐
40-20	Oberflächenqualität:
1.5λ	Power (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4	Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
±1	Toleranz Brennweite (%):
5.00	Blende:
0.10	Numerische Apertur NA:
425 - 675	Wellenlängenbereich (nm):
5 J/cm² @ 532nm, 10ns	Zerstörschwelle, laut Design: ☐


Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Substrat aus N-K5
 - Verschiedene Antireflexionsbeschichtungen
 - PCX- und DCX-Optionen verfügbar
- N-K5-Linsen sind in verschiedenen Durchmessern mit unterschiedlichen Brennweiten sowie als plankonvexe und doppelt konvexe Linsen lieferbar. Durch die vom VIS- bis zum NIR-Spektrum geeigneten Antireflexionsbeschichtungen lassen sich diese Linsen für die unterschiedlichsten Anwendungen einsetzen.

Technische Informationen



Beschichtungskurven

Kompatible Halterungen

