

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#49-279-INK** ☐ Lagernd
☐ [Andere Beschichtungen](#)



1



€178,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€178,00

Stk. 6+

€142,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
40.00 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

250.00
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Hintere Brennweite BFL (mm) : 244.32
Designwellenlänge Brennweite (nm) : 587.6
Freie Apertur CA (mm) : 39.00
Zentrierung (Bogenminuten) : <1
Mittendicke CT (mm) : 12.50 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm) : 8.00 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm) : 4.50 ±0.10
Radius R₁ (mm) : 156.00
Radius R₂ (mm) : -108.70
Radius R₃ (mm) : -313.64
Randdicke ET (mm) : 10.57
Substrat:  N-BK7 / N-SF5
Oberflächenqualität : 40-20
Blende : 6.25
Numerische Apertur NA : 0.08
Beschichtung : VIS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632,8 nm : 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm : λ/4
Fase : Protective bevel as needed
Typ : Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 425 - 675

Konformität mit Standards

RoHS : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen