

TECHSPEC® 40mm D. x 300mm Brennweite, VIS 0° geschwärzt, Achromat



Produkt #49-280-INK 3-5 TAGE
[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + €178,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€178,00
Stk. 6+
€142,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
40.00 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

300.00
Toleranz Brennweite (%): ±1
Hintere Brennweite BFL (mm): 293.63
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Freie Apertur CA (mm): 39.00
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 13.10 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm): 9.00 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm): 4.10 ±0.10
Radius R₁ (mm): 194.96
Radius R₂ (mm): -148.27
Radius R₃ (mm): -483.71
Randdicke ET (mm): 11.66
Substrat:  N-BAK4 / N-SF10
Oberflächenqualität: 40-20
Blende: 7.5
Numerische Apertur NA: 0.07
Beschichtung: VIS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen