

TECHSPEC® Plankonvexe Linse (PCX), 4 mm D. x 4 mm BW, unbeschichtet



Produkt #45-223 Lagernd
Andere Beschichtungen

1 €47,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€47,00
Stk. 10+
€42,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
4.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

4.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 3.06
Beschichtung: Uncoated
Substrat: 
Oberflächenqualität: 20-10
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): 30-45, typical
Mittendicke CT (mm): 1.70 ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.00
Radius R₁ (mm): 3.21
Freie Apertur CA (mm): 3.6
Blende: 1
Numerische Apertur NA: 0.50
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2300

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen