

LightPath 357775 | Faserkollimator optimiert für 405 nm mit FC/PC-Stecker, 0,60 NA

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies



Produkt #88-067 3-4 TAGE



1



€180,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€180,00

Stk. 11+

€159,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Effektive Brennweite EFL (mm):
4.02 @ 408nm

Numerische Apertur NA:
0.60

Substrat: D-Lak6
Beschichtung: BBAR (350-500nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <1.0% @ 350 - 500nm
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 4.8
Blende: 0.83
Fase: Protective bevel as needed
Stecker: FC/PC
Aufbau: 304L Stainless Steel Housing
Gehäusedurchmesser (mm): 11.00
Gehäuselänge (mm): 13.92
Artikelnummer von LightPath: 357775
Mount: M11 x0.5
Typ: Fiber Collimator
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 500
Konjugierter Abstand: Infinite
Linse inklusive: #83-990
Ausrichtungswellenlänge (nm): 405

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform