


TECHSPEC® Rechtwinkliger Spiegel aus N-BK7, 40 mm, Protected-Gold-Beschichtung



Produkt #65-846 3-4 TAGE

- 1 + **€242,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€242,50
Stk. 6+
€194,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenebenheit (P-V):
λ/4

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

Oberflächenqualität:
60-40

Länge Katheten (mm): 40.00
Toleranz Größe (mm): ±0.1
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm
Beschichtung: Protected Gold (700-10000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Winkeltoleranz (Bogenminuten): ±2
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur CA (mm): 50.91 x 36.00
Länge Hypotenuse (mm): 56.60
Typ: Right Angle Mirror
Wellenlängenbereich (µm): 0.7 - 10
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 10000
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.8 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform