

40mm D. x 100mm BW, unbeschichtet, DCX N-K5 Linse



Produkt **#32-908** AUSVERKAUF **20+ In Stock**

-

1

+

€22^{,50}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€22,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Double-Convex Lens

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

40.00 +0.00/-0.10

Durchmesser (mm):

<1

Zentrierung (Bogenminuten):

8.00 ±0.10


Mittendicke CT (mm):

4.09	Randdicke ET (mm):
39	Freie Apertur CA (mm):
Protective as needed	Fase:
Optische Eigenschaften	
100.00 @ 587.6nm	Effektive Brennweite EFL (mm):
97.34	Hintere Brennweite BFL (mm):
Uncoated	Beschichtung:
N-K5	Substrat: ☐
40-20	Oberflächenqualität:
1.5λ	Power (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4	Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
±1	Toleranz Brennweite (%):
2.5	Blende:
0.20	Numerische Apertur NA:
330 - 2500	Wellenlängenbereich (nm):
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Substrat aus N-K5
 - Verschiedene Antireflexionsbeschichtungen
 - PCX- und DCX-Optionen verfügbar
- N-K5-Linsen sind in verschiedenen Durchmessern mit unterschiedlichen Brennweiten sowie als plankonvexe und doppelt konvexe Linsen lieferbar. Durch die vom VIS- bis zum NIR-Spektrum geeigneten Antireflexionsbeschichtungen lassen sich diese Linsen für die unterschiedlichsten Anwendungen einsetzen.

Technische Informationen



Kompatible Halterungen