

TECHSPEC® Doppelkonvexe Linse, 40 mm D. x 100 mm BW, VIS-0°-Beschichtung



Produkt #33-408 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €62,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€62,50
Stk. 10+
€56,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
40.00 +0.0/-0.025

Hintere Brennweite BFL (mm):

97.33
Effektive Brennweite EFL (mm): 100.00
Beschichtung: VS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 8.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.10
Randdicke ET (mm): 4.04
Radius R₁=R₂ (mm): 101.98
Freie Apertur CA (mm): 39.00
Blende: 2.5
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Numerische Apertur NA: 0.20
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform