

TECHSPEC® 40 mm D. x 100 mm EFL, geschwärzt, DCX Linse mit VIS-EXT Beschichtung



Produkt #34-192-INK [KONTAKT](#)
[Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

 €80,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€80,00
Stk. 10+
€72,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
40.00 ±0.025

Hintere Brennweite BFL (mm):
97.33

Effektive Brennweite EFL (mm): 100.00
Beschichtung: VIS-EXT (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 350 - 700nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 8.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.10
Randdicke ET (mm): 4.04
Radius R₁=R₂ (mm): 101.98
Freie Apertur CA (mm): 39.00
Blende: 2.5
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Numerische Apertur NA: 0.20
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 700

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen