

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 4,25" D. x 25,5" BW enhanced Alu., parab. Spiegel



Produkt #32-066-533 KONTAKT



1



€486,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€486,00

Stk. 10+

€413,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Substrat: ☐ BOROFLOAT®

Toleranz Brennweite (%): ±1

Oberflächenqualität: 60-40

Oberflächengenauigkeit:

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/8                                                                                               |
| <b>Durchmesser (Zoll):</b><br>4.25 +0.06/-0                                                       |
| <b>Durchmesser (mm):</b><br>108.00 +1.5/-0                                                        |
| <b>Effektive Brennweite EFL (Zoll):</b><br>25.5                                                   |
| <b>Effektive Brennweite EFL (mm):</b><br>647.70                                                   |
| <b>Krümmungsradius (mm):</b><br>1,295.40                                                          |
| <b>Blende (f/#):</b><br>f/6                                                                       |
| <b>Beschichtung:</b><br>Enhanced Aluminum (450-650nm)                                             |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> >95% @ 450 - 650nm                         |
| <b>Art der Beschichtung:</b><br>Metal                                                             |
| <b>Rückseite:</b><br>Ground                                                                       |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>98                                                               |
| <b>Randdicke ET (Inch):</b><br>0.75                                                               |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>19.10                                                                |
| <b>Typ:</b><br>Parabolic Mirror                                                                   |
| <b>Wellenlängenbereich (µm):</b><br>0.45 - 0.65                                                   |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>450 - 650                                                     |
| <b>Zerstörschwelle, Referenz:</b> <input type="checkbox"/><br>0.2 J/cm <sup>2</sup> @ 532nm, 10ns |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |