

4.25" x 3.37" faseroptische Hintergrundbeleuchtung



4.25" x 3.37" Fiber Optic Backlight, #39-826

Produkt **#39-826** **2 In Stock**

-

1

+

€1.030⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€1.030,00 stückpreis
Stk. 10-24	€927,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Produktdetails	
83.00	Packungsdichte (%):
Fiber Optic Light Guide	Beleuchtungsart:
SX: #38-946	Passender Lichtleiteradapter:

MX: #66-908	
Backlight	Gehäusegeometrie:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
0.562	Ferrulendurchmesser (Zoll):
Fiber: 48	Länge (Zoll):
Aufbau:	
Black Anodized Aluminum Housing	
Optische Eigenschaften	
68.00	Akzeptanzwinkel (°):
0.55	Numerische Apertur NA:
50.00	Faserdurchmesser (µm):
10% per Feet @ 600nm	Transmissionsverluste:
400 - 2000	Wellenlängenbereich (nm):
Konformität mit Standards	
Konform	Reach 174:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

[Light Guide Adapters](#) are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with [fiber optic illuminators](#).

- Silhouettenbilder mit hohem Kontrast
- Diffuse, ebene Lichtverteilung
- Ideal für Zeilenkameras
- Zur Verwendung in bildgebenden 2D-Systemen

Die Hintergrundbeleuchtung ist eine Beleuchtungsmethode in der industriellen Bildverarbeitung, die eine Silhouette des betrachteten Objekts mit hohem Kontrast erzeugt. Das Objekt erscheint schwarz auf einem gleichmäßig weißem Hintergrund. Der Einsatz von Farbfiltern vor dem Beleuchtungseingang erhöht den Kontrast von farbigen Komponenten. Flächige Hintergrundbeleuchtungen sind gut für bildgebende 2D-Systeme geeignet. [Lichtleiteradapter](#) werden zur Befestigung an [Beleuchtungsgeräten für Lichtleiter](#) benötigt.

Technische Informationen

