

IR-Bandpassfilter, 4,26 µm ZWL, 25,0 mm Durchmesser, 0,12 µm FWHM



Produkt #84-073 Lagernd

1 €433,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€433,00
Stk. 10+
€390,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm): 25.00 +0.00/-0.20
Einfallswinkel (°): 0
Optische Dichte OD: ≥3.0
Freie Apertur CA (mm):

21.0
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 4,260.00 ±40
Halbwertsbreite FWHM (nm): 120.00
Substrat: ☐ Sapphire (Al ₂ O ₃)
Beschichtung: Traditional Coated
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 1.00 ±0.2
Transmission (%): 70 (minimum)
Typ: Bandpass Filter
Typische Anwendungen: Carbon Dioxide Emission
Blockungsbereich (nm): 200 - 30000
Zentralwellenlänge ZWL (µm): 4.26 ±0.04
Halbwertsbreite FWHM (µm): 0.12 ±0.03

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform