

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

IR-Langpassfilter, 4,50 µm, 25 mm Durchmesser



Infrared (IR) Longpass Filters

Produkt #68-655 Lagernd



1



€377,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€377,00

Stk. 10+

€339,30

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Optische Dichte OD:
≥3.0

Grenzwellenlänge (nm):
4,500.00

Substrat: ☐ Germanium (Ge)
Betriebstemperatur (°C): -62 to +71
Beschichtung: Traditional Coated
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 1.00
Toleranz Dicke (mm): ±0.2
Transmission (%): >85
Transmissionsbereich (nm): 4730 - 9000
Transmissionsbereich (µm): 4.73 - 9.00
Typ: Longpass Filter
Blockungsbereich (nm): 200 - 4500
Parallelität (Bogenminuten): <10
Freie Apertur (%): 90
Flankenfaktor (%): <7
Grenzwellenlänge (µm): 4.50 ±0.18
Hinweis: Transmission at cut-on wavelength is 5% of peak transmission.
Oberflächenebenheit (P-V): 3 - 5λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform