

TECHSPEC® 40mm D. x 500mm Brennweite, VIS 0° geschwärzt, Achromat



Produkt #49-283-INK KONTAKT
[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + **€178,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€178,00
Stk. 6+
€142,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
40.00 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

500.00
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Hintere Brennweite BFL (mm) : 495.60
Designwellenlänge Brennweite (nm) : 587.6
Freie Apertur CA (mm) : 39.00
Zentrierung (Bogenminuten) : <1
Mittendicke CT (mm) : 10.00 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm) : 6.00 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm) : 4.00 ±0.10
Radius R₁ (mm) : 305.31
Radius R₂ (mm) : -224.08
Radius R₃ (mm) : -667.68
Randdicke ET (mm) : 9.04
Substrat:  N-BK7 / N-SF5
Oberflächenqualität : 40-20
Blende : 12.5
Numerische Apertur NA : 0.04
Beschichtung : VIS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632,8 nm : 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm : λ/4
Fase : Protective bevel as needed
Typ : Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 425 - 675

Konformität mit Standards

RoHS : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen