

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Hochleistungs-Laserlinienfilter, 457,9 nm, 12,5 mm Durchm.



High Performance Laser Line Bandpass Filters

Produkt #12-269 KONTAKT



1



€357,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€357,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.50 +0.0/-0.1

Einfallswinkel (°):
0 ±2

Bandbreite (nm):
1.7

Blockungsbereich OD 5 (nm):
393.1 - 453.3 & 462.5 - 576.7

Blockungsbereich OD 6 (nm):

421.3 - 451 & 464.8 - 503.7
Optische Dichte OD: ≥6.0
Freie Apertur CA (mm): ≥10
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 457.90
Designwellenlänge DWL (nm): 457.9
Halbwertsbreite FWHM (nm): 1.70 - 3.2
Substrat: ☐ Low Fluorescence N-BK7 or equivalent
Min. Transmission (%): >90
Beschichtung: Hard Coated
Oberflächenqualität: 60-40
Toleranz Dicke (mm): ±0.10
Transmission (%): >90
Typ: Bandpass Filter
Blockungsbereich (nm): 393.1 - 453.3 & 462.5 - 576.7
Aufbau: Mounted in Black Anodized Ring
Resistenz Umwelteinflüsse: ML-STD-810F Paragraphs 501.4, 502.4, and 507.4
Resistenz mechanische Einflüsse: ML-C-48497A Paragraphs 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.3.3, 4.5.4.2, and 4.5.5.3
Fassungsdicke (mm): 3.5 ±0.1
Substratdicke (mm): 2.0 ±0.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen