


45° Einfallswinkel, 12,5mm quadr., Kaltlichtspiegel



Produkt **#62-634** AUSVERKAUF **20+ In Stock**

-

1

+

€12^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€12,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

	Typ:
Cold Mirror	

Physikalische und mechanische Eigenschaften

1.10	Dicke (mm):
12.5 x 12.5	Größe (mm):
±0.5	Toleranz Größe (mm):

12.50	Länge (mm):
12.50	Breite (mm):
Optische Eigenschaften	
Dielectric	Art der Beschichtung:
Cold Mirror, 45°	Beschichtung:
4 - 6λ	Oberflächenebenheit (P-V):
425 - 1200	Wellenlängenbereich (nm):
BOROFLOAT®	Substrat: ☐
45.00	Einfallswinkel (°):
R _{avg} >90% @425 - 650nm T _{avg} >85% @800 - 1200nm	Beschichtungsspezifikation:
80-50	Oberflächenqualität:
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails


• Einfallswinkel 0° und 45° erhältlich

• Reflektiert 90% des sichtbaren Lichtes

• Lässt 80% des NIR- und IR-Spektrums durch

Diese Kaltlichtspiegel haben Einfallswinkel von 0° und 45° und eignen sich ideal zum Abbau der unerwünschten Wärme, die durch Infrarotstrahlung entsteht. Eine mehrlagige dielektrische Beschichtung reflektiert 90% des sichtbaren Lichts, lässt aber über 80% des NIR- und IR-Spektrums durch. Kaltlichtspiegel können bei Umgebungstemperaturen von -45°C bis +232°C eingesetzt werden und sind sehr robust. Sie eignen sich ideal für Projektionssysteme, in denen ein Wärmestau zu Systemschäden führen kann. Die Kaltlichtspiegel bestehen aus BOROFLOAT®-Glas und können für jede Anwendung auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden.

Technische Informationen



Kompatible Halterungen