


TECHSPEC® 45° AOI, 25,0mm Durchmesser, Kaltlichtspiegel



TECHSPEC High Performance Cold Mirrors

Produkt #64-447 Lagernd

1 €53,00

+ WARENKORB

|          |
|----------|
| Stk. 1-9 |
| €53,00   |

|          |
|----------|
| Stk. 10+ |
| €46,70   |

|                                 |
|---------------------------------|
| Mengenrabatte                   |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Einfallswinkel (°):  
45

Beschichtung:  
Cold Mirror, 45°

Durchmesser (mm):  
25.00

|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br><a href="#">BOROFLOAT®</a>                                                                                              |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>80-50                                                                                                                                 |
| <b>Dicke (mm):</b><br>3.30                                                                                                                                           |
| <b>Toleranz Dicke (mm):</b><br>±0.2                                                                                                                                  |
| <b>Transmission (%):</b><br>Dichroic Filter                                                                                                                          |
| <b>Typ:</b><br>Cold Mirror                                                                                                                                           |
| <b>Toleranz Größe (mm):</b><br>+0.0/-0.2                                                                                                                             |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> ≥95% @400 - 690nm and T <sub>avg</sub> ≥90% @ 750 - 1200nm<br>AR Coating: R <sub>avg</sub> <1% @ 700 - 1150nm |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>425 - 1150                                                                                                                       |
| <b>Oberflächenebenheit (P-V):</b><br>4 - 6λ                                                                                                                          |
| <b>Art der Beschichtung:</b><br>Dielectric                                                                                                                           |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Konform</a>               |