


TECHSPEC[®] 45° AOI, 50,0mm Durchmesser, Kaltlichtspiegel



TECHSPEC High Performance Cold Mirrors

Produkt **#64-450** 20+ In Stock

-

1

+

€111⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€111,00 stückpreis
Stk. 10-25	€100,00 stückpreis
Stk. 26-49	€95,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Typ:

Cold Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):

50.00


Dicke (mm):

3.30 ±0.2	
+0.0/-0.2	Toleranz Größe (mm):
Optische Eigenschaften	
Dichroic Filter	Transmission (%):
Dielectric	Art der Beschichtung:
Cold Mirror, 45°	Beschichtung:
4 - 6λ	Oberflächenebenheit (P-V):
425 - 1150	Wellenlängenbereich (nm):
BOROFLOAT®	Substrat: ☐
45	Einfallswinkel (°):
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≥95% @400 - 690nm and T _{avg} ≥90% @ 750 - 1200nm AR Coating: R _{avg} <1% @ 700 - 1150nm	
80-50	Oberflächenqualität:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Produktdetails

- >95% Reflexion von 400-690 nm
 - >90% Transmission von 700-1150 nm
 - Optimiert für einen Einfallswinkel von 0° oder 45°
- Die TECHSPEC® Kaltlichtspiegel haben eine mehrschichtige dielektrische Beschichtung, die >95% Reflexion für sichtbares Licht und >90% Transmission für IR-Strahlung bietet. Kaltlichtspiegel können in Systemen eingesetzt werden bei denen Wärme zu Problemen oder Schäden führen kann. Bei Beleuchtung mit hoher Leistung wird eine Gebläsekühlung empfohlen.

Technische Informationen



Quote Your Size

Kompatible Halterungen

