

TECHSPEC® Grüner dichroitischer Filter gefasst in C-Mount-Würfel, 45°



Produkt #49-692 3-4 Tage

- 1 + €315,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€315,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Reflexion (%):
R_{abs} = 99.7% @ 535nm
R_{avg} >98% from 520 - 555nm

Reflexionswellenlänge (nm):
520 - 550

Oberflächenqualität:
60-40

Transmission (%):
90.00

Transmissionsbereich (nm):

600 - 800
Typ: Dichroic Filter
Tubuslänge (mm): 38.0
Wellenlängentoleranz (nm): ±15
Toleranz Größe (mm): 0.25
Optiktyp: 45° Green Dichroic Filter
Zentralwellenlänge ZWL (µm): 0.54
Halbwertsbreite FWHM (µm): 0.07
Housing Dimension: 38.0 x 38.0 x 50.0
Beschichtungsspezifikation: Surface 1: Multi-Layer Dichroic Surface 2: Single Layer MgF ₂
Oberflächenebenheit (P-V): λ/4
Gewindeart: C-Mount (1" x 32 TPI)
Einfallswinkel (°): 45.00
Beschichtung: Traditional Coated
Farbe: Green
Substrat: ☐ N-BK7
Verwendeter Filter: #49-473

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen