

TECHSPEC[®]

Kipp- und schwenkbare Halterung unter 45° für Spiegel mit 25/25,4 mm Durchmesser



#85-696

Produkt **#85-696** 4 In Stock

-

1

+

€196^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€196,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Tip-Tilt	Funktion:
Circular	Optiktyp:
Hinweis: Accepts 25/25.4mm Diameter Optics Mounted at 45°	
Physikalische und mechanische Eigenschaften	

25.0	Compatible Plate Inner Diameter (mm):
Black Anodized Aluminum	Aufbau:
10 & 12 (Dual Path)	Durchmesser Befestigungslöcher (mm):
25 Dia.	Größe (mm):
0.5	Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) :
±8 Tip/Tilt	Verstellweg (°):

Gewinde & Montage

25.0 - 25.4	Größe der kompatiblen Optiken (mm):
-------------	-------------------------------------

Konformität mit Standards

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
----------	-------------------------

Produktdetails

- Für viele verschiedene optische Komponenten lieferbar
- Hergestellt aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahlschrauben
- Feineinstellschraube mit einer Steigung von 0,5mm
- Feste Optikhalterungen** ebenfalls lieferbar

Die verstellbaren Optikhalterungen für das TECHSPEC® Cage-System eignen sich ideal für Strahlablenkungen und werden zur Integration einer Vielzahl optischer Komponenten in das Cage-System eingesetzt. Die Optikhalterungen passen in den Innendurchmesser (25mm oder 30mm) der **Standardplatten**. Über Feststellschrauben können die Optiken fixiert werden. Die Halterungen bieten eine hohe Stabilität und die benötigte Genauigkeit zur Ausrichtung optischer Komponenten. Die kinematische Halterung **#85-695** besitzt eine freie Apertur von 12,7mm und kann mit einer **#85-699** 45° Halterung für Strahlteilerplatten kombiniert werden.