


TECHSPEC[®] Telezentrisches SilverTL™ Objektiv, 4,0X



4.0X Magnification



Produkt **#58-432** **3 In Stock**

-

1

+

€1.390⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.390,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Series:	
SilverTL™ Series	
Produktnr. Halterung:	
#56-870 Sold Separately	
Typ:	
Telecentric Lens	

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Variable	Blende:
249.00	Länge (mm):
249.00	Länge ohne Gewinde (mm):
61.00	Max. Durchmesser (mm):
733	Gewicht (g):
Anodized Aluminum	Aufbau:
Optische Eigenschaften	
2.2mm	Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
1.6mm	Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
1.2mm	Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
11.00	Max. Bildkreis (mm):
0.32	Numerische Apertur NA, Objektseite:
±3	Toleranz Arbeitsabstand (mm):
>40% @ 40 lp/mm	Auflösung, Bildraum MTF @ f/10:
10 (9)	Anzahl Elemente (Gruppen):
<0.050	Typische Telezentrie @ 588 nm (°):
<0.060	Typische Verzeichnung @ 588 nm (%):
4X	Vergrößerung PMAG:
4.00	Vergrößerung des telezentrischen Objektivs:
44.00	Arbeitsabstand (mm):
2.2 x 1.6	Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm):
f/6 - f/22	Blende (f/#):
425 - 675nm BBAR	Beschichtung:
±0.03 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)	Tiefenschärfe (mm):
4X	Vergrößerung:
VIS	Wellenlängenbereich:
Sensor	
2/3"	Max. Sensorgröße:
2.74	Pixel Size (µm):
Gewinde & Montage	
M58 x0.75 (Female)	Filtergewinde:
C-Mount	Mount:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:


Produktdetails

- Beidseitig telezentrische Objektive mit hoher Auflösung, f/6 und In-Line-Beleuchtung
- Für Sensoren mit bis zu 7,5 Megapixeln und 2,8 µm Pixelgröße
- Telezentrische Objektive mit C-Mount für bis zu 2/3" Sensoren
- Vergrößerungen von 0,16X bis 4X


Telezentrische TECHSPEC® SilverTL™ Objektive eignen sich ideal für die Online- und Offline-Bildverarbeitung, wenn exakte Messungen benötigt werden. Diese Objektive zeichnen sich durch eine hochwertige Optik mit einer vereinfachten, nicht fokussierenden mechanischen Konstruktion und eine verstellbare Blende mit Feststellschraube aus. Telezentrische TECHSPEC® SilverTL™ Objektive sind für Mess- und Prüfanwendungen vorgesehen und dank der optionalen In-Line-Beleuchtung noch vielseitiger. Jedes Objektiv hat an der Vorderseite ein Standard-Filtergewinde, an das [Farbfilter](#), [Polfilter](#), [Schutzfenster](#) und [Adapter für LEDs](#) und faseroptische Ringlichter angeschraubt werden können.

Bitte beachten Sie: Es sind Halterungen mit 30 mm Durchmesser erhältlich.


Technische Informationen




#58-432, 4.0X SilverTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot




#58-432, 4.0X SilverTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot




#58-432, 4.0X SilverTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot




#58-432, 4.0X SilverTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 44mm Working Distance, f6



#58-432, 4.0X SilverTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 44mm Working Distance, f6





#58-432, 4.0X SilverTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 44mm Working Distance, f10



#58-432, 4.0X SilverTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 44mm Working Distance, f10

Stock Number	Primary Mag.	Max. Diameter A	Mounting Diameter B	Length C	Mounting Length D	Mounting Offset E	Filter Thread F
#56-675	0.16X	65mm	30mm	191mm	50mm	43mm	M62 x 0.75
#63-073	0.20X	60mm	30mm	188mm	42mm	45mm	M58 x 0.75
#56-676	0.25X	48mm	30mm	158mm	49mm	44mm	M46 x 0.75
#58-428	0.30X	46mm	30mm	158mm	60mm	43mm	M43 x 0.75
#56-677	0.40X	45mm	30mm	159mm	67mm	33mm	M43 x 0.75
#63-074	0.50X	40mm	30mm	153mm	42mm	68mm	M37 x 0.75
#88-344 (In-Line)	0.60X	42mm	30mm	156.2mm	45.1mm	73.4mm	M40.5 x 0.5
#56-678				156mm	57mm	46mm	
#67-731				151.2mm	34mm*	82.2mm	
#88-346 (In-Line)	0.75X	36mm	30mm	155.2mm	46.2mm	16.9mm	M30.5 x 0.5
#58-430	1.0X	40mm	30mm	114mm	32mm*	17mm	M37 x 0.75
#58-431	2.0X	45mm	30mm	141mm	45mm	17mm	M43 x 0.75
#88-348 (In-Line)	4.0X	61mm	30mm	144.6mm	42.2mm	18.8mm	M58 x 0.75
#58-432				249mm	99mm	17mm	



*Mounting clamp fits over iris

