

TECHSPEC[®] 4,25" D. x 45" BW prot. Alum., sphärischer Spiegel



Produkt **#50-051** **KONTAKT**

-

1

+

€640^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€640,00 stückpreis
Stk. 10-25	€538,00 stückpreis
Stk. 26-49	€506,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Spherical Mirror

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

4.25

Durchmesser (Zoll):

107.95 +0.5/-0

Durchmesser (mm):

+0.02/-0	Toleranz Durchmesser (Inch):
Ground	Rückseite:
0.75	Randdicke ET (Inch):
19.05	Randdicke ET (mm):

+0.0/-10	Toleranz Randdicke (%):
----------	-------------------------

Optische Eigenschaften

BOROFLOAT®	Substrat: ☐
±2	Toleranz Brennweite (%):

60-40	Oberflächenqualität:
λ/8	Oberflächengenauigkeit:

45.00	Effektive Brennweite EFL (Zoll):
1,143.00	Effektive Brennweite EFL (mm):

2,286.00	Krümmungsradius (mm):
f/10.6	Blende (f/#):

Protected Aluminum (400-2000nm)	Beschichtung:
R _{avg} >85% @400 - 700nm R _{avg} >90% @400 - 2000nm	Beschichtungsspezifikation:

Metal	Art der Beschichtung:
400 - 2000	Wellenlängenbereich (nm):

0.3 J/cm² @ 532nm & 1064nm, 10ns	Zerstörschwelle, Referenz: ☐
----------------------------------	---

Konformität mit Standards


Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Konform	Reach 247:
-------------------------	------------

Produktdetails

- Ideal zur Fokussierung mehrerer Wellenlängen
 - Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten
 - Mehrere Größen erhältlich
 - [Präzise sphärische λ/4-Spiegel](#) ebenfalls erhältlich
- Die TECHSPEC® präzisen sphärischen λ/8-Spiegel wurden für die Forschung und für technische OEM-Anwendungen im UV-, VIS- und IR-Bereich entwickelt. Jede Größe ist unbeschichtet oder mit verschiedenen Spiegelbeschichtungen erhältlich.

Technische Informationen



Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.
