

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 480nm, 25mm Durchmesser, Stranikombinierer



TECHSPEC® Dichroic Laser Beam Combiners

Produkt #86-391 3-4 TAGE



1



€273,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€273,00

Stk. 6+

€214,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Einfallswinkel (°):
45

Freie Apertur CA (mm):
21.3

Grenzwellenlänge (nm): 480.00
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung: Hard Coated
Reflektierte Laserwellenlängen (nm): 457.9, 473
Reflexion (%): >98
Reflexionswellenlänge (nm): 457.9 - 473
Oberflächenqualität: 60-40
Transmission (%): >95
Transmissionsbereich (nm): 488 - 647.1
Transmittierte Laserwellenlänge (nm): 488, 514.5, 532, 543.5, 561.4, 568.2, 594.1, 632.8, 635, 647.1
Typ: Dichroic Filter
Aufbau: Mounted in Black Anodized Ring
Transmittierte Wellenfront, RMS: <1λ
Resistenz Umwelteinflüsse: Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Resistenz mechanische Einflüsse: Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Fassungsdicke (mm): 3.5 ±0.1
Wellenlängenbereich (nm): 458 - 647
Substratdicke (mm): 2

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform