

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Multi-Band Fluorescence Bandpass Filters

Produkt #87-232 3-4 TAGE

-

1

+

€319,00

+ WARENKORB	
Stk. 1-9	€319,00
Stk. 10+	€268,00
Mengenrabatte	
Angebotsanfrage	
! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben	

Downloadbereich



Durchmesser (mm): 12.50 +0.0/-0.1
Einfallswinkel (°): 0
Bandbreite (nm): 38 @ 433nm

40 @ 530nm
Optische Dichte OD: ≥6.0
Freie Apertur CA (mm): 8.81
Substrat:  Fused Silica (Coming 7980)
Beschichtung: Hard Coated
Oberflächenqualität: 60-40
Transmission (%): >90
Typ: Bandpass Filter
Blockungsbereich (nm): 250 - 1100
Aufbau: Mounted in Black Anodized Ring
Kompatibles Fluorophor: DAPI & FITC Emission
Resistenz Umwelteinflüsse: Humidity per ML-STD-810H, Section 507.6 Temperature per ML-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Resistenz mechanische Einflüsse: Adhesion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per ML-C-48497A Section 4.5.4.2
Fassungsdicke (mm): 3.5 ±0.1
Substratdicke (mm): 2.00 ±0.25
Zentralwellenlängen der Bänder (nm): 433, 530

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform