

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

436 nm ZWL, 10 nm FWHM, 12,7 mm Durchmesser mit Fassung



Bandpass Interference Filters

Produkt #62-080 AUSVERKAUF KONTAKT

1 **€16,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€16,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):  
12.70

Optische Dichte OD:  
≥3.0

Zentralwellenlänge ZWL (nm):  
436.00

Toleranz Zentralwellenlänge ZWL (nm):  
±2

Halbwertsbreite FWHM (nm):

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| 10.00                                                          |
| <b>Toleranz Halbwertbreite (nm):</b><br>±2                     |
| <b>Min. Transmission (%):</b><br>≥40                           |
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>-50 to +75                  |
| <b>Beschichtung:</b><br>Traditional Coated                     |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>80-50                           |
| <b>Toleranz Dicke (mm):</b><br>±0.10                           |
| <b>Typ:</b><br>Bandpass Filter                                 |
| <b>Typische Anwendungen:</b><br>Hg emission                    |
| <b>Blockungsbereich (nm):</b><br>200 - 1200                    |
| <b>Aufbau:</b><br>Mounted in Black Anodized Ring               |
| <b>Winkелеmpfindlichkeit:</b><br>Intended for Collimated Input |
| <b>Fassungsdicke (mm):</b><br>9.6                              |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |