


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

LightPath 356785 | Gepresste Asphäre, 2,75 mm Durchm., 0,62 NA, BBAR (350-600 nm)

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Produkt #83-679 AUSVERKAUF KONTAKT

- 1 + **€43,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€43,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
2.75 ±0.015

Effektive Brennweite EFL (mm):
1.42 @488nm

Numerische Apertur NA:
0.62

Substrat: ☐

[L-LAL12](#)

Designwellenlänge Asphäre (nm):
488

Beschichtung:
BBAR (350-600nm)

Beschichtungsspezifikation:
R_{abs} <1.0% @ 350 - 600nm

Oberflächenqualität:
20-10

Freie Apertur CA (mm):
1.70

Randdicke ET (mm):
0.6

Mittendicke CT (mm):
1.08 ±0.05

Blende:
0.81

Fase:
Protective bevel as needed

Artikelnummer von LightPath:
356785

Typ:
Aspheric Lens

Wellenlängenbereich (nm):
350 - 600

Arbeitsabstand (mm):
0.86

Konjugierter Abstand:
Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Reach 233:
[Konform](#)
